# KMA1S02

KONCOVÝ SPÍNAČ, KOVOVÉ TĚLO, 2V MŽIKOVÉ



## Obecné charakteristiky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiál | | | |
| | Kryt | | Slitina hliníku a zinku |
| | tyče | | Slitina hliníku a zinku |

## Vlastnosti kontaktů


| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ kontaktu | | | 2NC mžikové kontakty |
| Tepelný proud Ith | | A | 10 |
| Označení dle IEC/EN 60947-5-1 | | | A300 Q300 |
| Jmenovité izolační napětí Ui | | V | 440 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 4 |
| Třída izolace | | | II |
| Ochrana proti zkratu pojistkou | | Class/A | 10 gG/SC rychlá pojistka |
| Rychlost spínání | | | |
| | min. | m/s | 0.5 |
| | max. | m/s | 1.5 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 10 |
| Odpor na pól (průměrná hodnota) | | mΩ | <10 |

## Mechanické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Upevnění ovládací hlavice | | | Bajonetové spojení |
| Provozní točivý moment | | | |
| | | N | 5 |
| | | lb | 1.1 |
| Utahovací moment (max.) | | | |
| | Upevnění spínače | | |
| | | Nm | 2.5 |
| | | lbin | 22.1 |
| | Svorky | | |
| | | Nm | 0.8 |
| | | lbin | 7 |
| | Upevnění víka těla šroubem | | |
| | | Nm | 0.8 |
| | | lbin | 7 |
| Průřez vodiče | | | |
| | AWG/Kcmil | | |
| | min. | | 16 |
| | max. | | 14 |
| | IEC | | |
| | min. | mm² | 1.5 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| Připojení kabelu | | | Samouvolňovací šroubová svorka |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabelový vstup | | | M20 ze spodu |
| **Provoz** | | | |
| Mechanická životnost | | cycles | <10000000 |
| Mechanický | | cycles/h | 3600 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | | min. °C | -25 |
| | | max. °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | |
| | | min. °C | -40 |
| | | max. °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň krytí | | | |
| | | Svorky | IP20 |
| | | IP těla | IP65 |
| Stupeň znečištění | | | 3 |
| **Rozměry** | | | |




**Schémata zapojení**


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| EN 50047 |
| IEC/EN 60204-1 |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| CCC |
| cULus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000030 - Koncový spínač


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.