
KG100L11

PLASTOVÉ NOŽNÍ SPÍNAČE, 1 PEDÁL, BEZ ZÁPADKY, PŘÍMÁ AKTIVACE, OTEVŘENÉ PROVEDENÍ, KONTAKTY 1Z+1V POMALÉ



Obecné charakteristiky			
Materiál			
	Kryt		Polymerový termoplast
Vlastnosti kontaktů			
Typ kontaktu			1NO+1NC pomalé kontakty
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A600 Q600
Jmenovité izolační napětí Ui		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	6
Třída izolace			II
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	10 gG pojistka
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<10
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment (max.)			
	Svorky		
		Nm	1
		lbin	0.74lbft
Připojení kabelu			Samouvolňovací šroubová svorka
Kabelový vstup			1 x M20
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	>10000000
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí			
	Svorky		IP20
	IP těla		IP54
Stupeň znečištění			3
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

EN 60447.
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001258 - Nožní spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.