

KG210L11

PLASTOVÉ NOŽNÍ SPÍNAČE, 1 PEDÁL, S BEZPEČNOSTÍ ZÁPADKOU, PROVEDENÍ S KRYTEM, KONTAKTY 1Z+1V POMALÉ



Obecné charakteristiky				
Materiál				
	Kryt			Polymerový termoplast
Vlastnosti kontaktů				
Typ kontaktu				1NO+1NC pomalé kontakty
Tepelný proud Ith			A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1				A600 Q600
Jmenovité izolační napětí Ui			V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	6
Třída izolace				II
Ochrana proti zkratu pojistkou			Class/A	10 gG pojistka
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)			mΩ	<10
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment (max.)				
	Svorky			
			Nm	1
			lbin	0.74lbft
Připojení kabelu				Samouvolňovací šroubová svorka
Kabelový vstup				1 x M20
Provoz				
Mechanická životnost			cycles	>10000000
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70
Odolnost a ochrana				
Stupeň krytí				
		Svorky		IP20
		IP těla		IP54
Stupeň znečištění				3
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

EN 60447.
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001258 - Nožní spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.