
# KPB5L11

KOVOVÉ KONCOVÉ SPÍNAČE S KABELEM, ČEP S PLASTOVOU KLADKOU, ZÁVIT M12, 1Z+1V POMALÉ, KABEL 2M




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Materiál | | | |
| | Kryt | | Slitina hliníku a zinku |
| | kladky | | Plastový |
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| Typ kontaktu | | | 1NO+1NC pomalé kontakty |
| Tepelný proud Ith | | A | 10 |
| Označení dle IEC/EN 60947-5-1 | | | B300 R300 |
| Jmenovité izolační napětí Ui | | V | 400 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 4 |
| Třída izolace | | | I |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 10 |
| Odpor na pól (průměrná hodnota) | | mΩ | <25 |
| Vodivost | | | 10mA 5V |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Upevnění ovládací hlavice | | | Pevné |
| Provozní točivý moment | | | |
| | | N | 10 |
| | | lb | 2.2 |
| Utahovací moment (max.) | | | |
| | Upevnění spínače | | |
| | | Nm | 2.5 |
| | | lbin | 22.1 |
| Připojení kabelu | | | 2m / 5xAWG18-0.75mm2 PVC Style 2517 |
| Hmotnost | | g | 308 |
| **Provoz** | | | |
| Mechanická životnost | | cycles | >10000000 |
| Mechanický | | cycles/h | 3600 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň krytí | | | |
| | IP těla | | IP67 |
| Stupeň znečištění | | | 3 |
| **Rozměry** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14. |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| cULus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000030 - Koncový spínač |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.