KR220L11

KOVOVÉ NOŽNÍ SPÍNAČE, 1 PEDÁL, S ARETACÍ PEDÁLU (STISKEM ZAPNI - STISKEM VYPNI, PROVEDENÍ S KRYTEM, KONTAKTY 1Z+1V POMALÉ

Obecné charakteristiky

Materiál

	Kryt		Slitina hliníku a zinku

Vlastnosti kontaktů

Typ kontaktu			1NO+1NC pomalé kontakty
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Jmenovité izolační napětí Ui		V	440
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	10 gG pojistka
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<10

Mechanické vlastnosti

Utahovací moment (max.)

	Svorky		
		Nm	1
		lbin	0.74lbft
Připojení kabelu			Samouvolňovací šroubová svorka
Kabelový vstup			1 x M20

Provoz

Mechanická životnost		cycles	>10000000

Okolní podmínky

Teplota


	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70


Odolnost a ochrana

Stupeň krytí

Svorky		IP20
IP těla		IP54
Stupeň znečištění		3

Rozměry





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

EN 60447.
IEC/EN 60204-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
Certifikáty	
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001258 - Nožní spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.