Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION


KSA9V

PLASTOVÉ KONCOVÉ MIKROSPÍNAČE, TLAČÍTKO, SVORKY ŠROUBOVÉ, KONTAKTY 1Z/1V




Obecné charakteristiky				
Materiál				
		Kryt		Polymerový termoplast
Vlastnosti kontaktů				
Typ kontaktu				1NO/NC
Tepelný proud Ith			A	15
Označení dle IEC/EN 60947-5-1				A600 P300
Jmenovité izolační napětí Ui			V	250
Rychlost spínání				
		min.	m/s	0.01
		max.	m/s	1
Provozní rychlost				
		min.	m/s	0.05
		max.	m/s	1
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	15
Odpor na pól (průměrná hodnota)			mΩ	<15
Vodivost				10mA 5V
Mechanické vlastnosti				
Svorky typ				Šroubové
Upevnění ovládací hlavice				Pevné
Provozní točivý moment				
			N	1.5
			ozin	5.4
Hmotnost			g	34
Provoz				
Mechanická životnost			cycles	20000000
Elektrická životnost			cycles	500000
Mechanický			cycles/h	240
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70
Odolnost a ochrana				
Stupeň krytí				
		IP těla		IP00 nebo IP20 na svorkovnici
Stupeň znečištění				3
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14.
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61058-1
UL508

Certifikáty

cURus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000030 - Koncový spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.