
KSC9S

PLASTOVÉ KONCOVÉ MIKROSPÍNAČE, PÁKA S KLADKOU - JEDNOSMĚRNÉ NAJÍŽDĚNÍ, SVORKY PÁJECÍ OKA, KONTAKTY 1Z/1V




Obecné charakteristiky			
Materiál			
	Kryt		Polymerový termoplast
Vlastnosti kontaktů			
Typ kontaktu			1NO/NC
Tepelný proud Ith		A	15
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A600 P300
Jmenovité izolační napětí Ui		V	250
Rychlost spínání			
	min.	m/s	0.01
	max.	m/s	1
Provozní rychlost			
	min.	m/s	0.05
	max.	m/s	1
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	15
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<15
Vodivost			10mA 5V
Mechanické vlastnosti			
Svorky typ			Letovací
Upevnění ovládací hlavice			Pevné
Provozní točivý moment			
		N	1.7
		ozin	6.1
Hmotnost		g	38
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	20000000
Elektrická životnost		cycles	500000
Mechanický		cycles/h	240
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí			
	IP těla		IP00 nebo IP20 na svorkovnici
Stupeň znečištění			3
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14.
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61058-1
UL508

Certifikáty

cURus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000030 - Koncový spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.