KXBS02

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KONCOVÝM SPÍNAČŮM, 2V MŽIKOVÉ



Obecné charakteristiky			
Materiál			
	Kryt		Samozhášivý polymerový termoplast s dvojitou izolací
Vlastnosti kontaktů			
Typ kontaktu			2NC mžikové kontakty
Tepelný proud Ith		A	10
Jmenovité izolační napětí Ui		V	690 for pllastic body - 440V for metal body
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			A600 - Q300 for plastic body - A300 Q300 for metal body
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	10 gG/SC rychlá pojistka
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<10
Vodivost			10mA 5V
Mechanické vlastnosti			
Upevnění ovládací hlavice			Bajonetové spojení
Utahovací moment (max.)			
	Upevnění spínače		
		Nm	2.5
		lbin	22.1
	Svorky		
		Nm	0.8
		lbin	7
	Upevnění víka těla šroubem		
		Nm	0.8
		lbin	7
Průřez vodiče			
	AWG/Kcmil		
	min.		16
	max.		14
	IEC		
	min.	mm²	1or 2
	max.	mm²	2.5
Připojení kabelu			Samouvolňovací šroubová svorka
Hmotnost		g	21
Provoz			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Mechanická životnost		cycles	>10000000

Okolní podmínky

Teplota


Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70

Odolnost a ochrana

Stupeň krytí

Svorky		IP20
IP těla		IP65
Stupeň znečištění		3

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cURus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000196 - Pomocný stykač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.