# P2L81312

KOVOVÉ KONCOVÉ SPÍNAČE S KOVOVÝM OKEM PRO STANDARDNÍ ZASTAVENÍ, BEZ TLAČÍTKA RESET, KONTAKTY 1Z+1V, KRYTÍ IP65, OVLÁDACÍ SÍLA 125 N




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | | |
| Materiál | | | | |
| | Kryt | | | Slitina hliníku a zinku |
| **Vlastnosti kontaktů** | | | | |
| Typ kontaktu | | | | 1NO+1NC |
| Tepelný proud Ith | | | A | 6 |
| Jmenovité izolační napětí Ui | | | V | 400 |
| Ochrana proti zkratu pojistkou | | | Class/A | 10 gG/SC rychlá pojistka |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | | A | 6 |
| Odpor na pól (průměrná hodnota) | | | mΩ | <10 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Upevnění ovládací hlavice | | | | Pevné |
| Provozní točivý moment | | | | |
| | | | N | 120 |
| | | | lb | 27 |
| Utahovací moment (max.) | | | | |
| | Upevnění spínače | | | |
| | | | Nm | 2.5 |
| | | | lbin | 22.1 |
| Průřez vodiče | | | | |
| | AWG/Kcmil | | | |
| | | max. | | 14 |
| | IEC | | | |
| | | max. | mm² | 2.5 |
| Připojení kabelu | | | | Samouvolňovací šroubová svorka |
| Kabelový vstup | | | | PG11 kabelová vývodka |
| Hmotnost | | | g | 459 |
| **Provoz** | | | | |
| Mechanická životnost | | | cycles | >10000000 |
| Mechanický | | | cycles/h | 3600 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | | |
| Stupeň krytí | | | | |
| | | IP těla | | IP65 |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | |
|---|---|
| Stupeň znečištění | 3 |

## Rozměry




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| | |
|---|---|
| | EN 81-1. |
| | IEC/EN 60947-1 |
| | IEC/EN 60947-5-1 |

Certifikáty


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

EAC

IMQ

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000030 - Koncový spínač |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.