
KPL2L11

KOVOVÉ KONCOVÉ SPÍNAČE S KABELEM, PÁKA PODÉLNĚ PŘENASTAVITELNÁ, 1Z+1V POMALÉ, KABEL 2M




Obecné charakteristiky			
Materiál			
	Kryt		Slitina hliníku a zinku
	kladky		Kovové
Vlastnosti kontaktů			
Typ kontaktu			1NO+1NC pomalé kontakty
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			B300 R300
Jmenovité izolační napětí Ui		V	400
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Třída izolace			I
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<25
Vodivost			10mA 5V
Mechanické vlastnosti			
Upevnění ovládací hlavice			Pevné
Provozní točivý moment			
		N	80
		lb	0.7
Utahovací moment (max.)			
	Upevnění spínače		
		Nm	2.5
		lbin	22.1
Připojení kabelu			2m / 5xAWG18-0.75mm2 PVC Style 2517
Hmotnost		g	342
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	>10000000
Mechanický		cycles/h	3600
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí			
	IP těla		IP67
Stupeň znečištění			3
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14.
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000030 - Koncový spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.