KR100L11

KOVOVÉ NOŽNÍ SPÍNAČE, 1 PEDÁL, BEZ ZÁPADKY, PŘÍMÁ AKTIVACE, OTEVŘENÉ PROVEDENÍ, KONTAKTY 1Z+1V POMALÉ



Obecné charakteristiky

Materiál			
	Kryt		Slitina hliníku a zinku

Vlastnosti kontaktů

Typ kontaktu			1NO+1NC pomalé kontakty
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Jmenovité izolační napětí Ui		V	440
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	10 gG pojistka
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<10

Mechanické vlastnosti

Utahovací moment (max.)				
	Svorky			
			Nm	1
			lbin	0.74lbft
Připojení kabelu				Samouvolňovací šroubová svorka
Kabelový vstup				1 x M20

Provoz

Mechanická životnost			cycles	>10000000


Okolní podmínky


Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70

Odolnost a ochrana

Stupeň krytí				
		Svorky		IP20
		IP těla		IP54
Stupeň znečištění				3

Rozměry





Certifikace a shoda s předpisy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

V souladu	
	EN 60447.
	IEC/EN 60204-1
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
Certifikáty	
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001258 - Nožní spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.