
# KR100S11


KOVOVÉ NOŽNÍ SPÍNAČE, 1 PEDÁL, BEZ ZÁPADKY, PŘÍMÁ AKTIVACE, OTEVŘENÉ PROVEDENÍ, KONTAKTY 1Z+1V MŽIKOVÉ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Materiál | | | |
| | Kryt | | Slitina hliníku a zinku |
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| Typ kontaktu | | | 1NO+1NC mžikové kontakty |
| Tepelný proud Ith | | A | 10 |
| Označení dle IEC/EN 60947-5-1 | | | A300 Q300 |
| Jmenovité izolační napětí Ui | | V | 440 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 4 |
| Ochrana proti zkratu pojistkou | | Class/A | 10 gG pojistka |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 10 |
| Odpor na pól (průměrná hodnota) | | mΩ | <10 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Utahovací moment (max.) | | | |
| | Svorky | | |
| | | Nm | 1 |
| | | lbin | 0.74Ibft |
| Připojení kabelu | | | Samouvolňovací šroubová svorka |
| Kabelový vstup | | | 1 x M20 |
| **Provoz** | | | |
| Mechanická životnost | | cycles | >10000000 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň krytí | | | |
| | Svorky | | IP20 |
| | IP těla | | IP54 |
| Stupeň znečištění | | | 3 |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | |
|---|---|
| V souladu | |
| | EN 60447. |
| | IEC/EN 60204-1 |
| | IEC/EN 60947-1 |
| | IEC/EN 60947-5-1 |
| Certifikáty | |
| | EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001258 - Nožní spínač |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.