

Denominazione del prodotto	Pedali doppi, con leva di sicurezza su entrambi i pedali - chiusi
Tipo	KRD001

### Caratteristiche generali

Materiale

custodia

Lega di alluminio-zinco

### Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		1NA+1NC Scatto
Corrente convenzionale termica Ith	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A300 Q300
Tensione nominale di isolamento Ui	V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Protezione da contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile da 10 gG
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10

### Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio (Max)

Terminali

Nm 1  
lbin 0.74lbft

Connessione cablaggio

Vite con serrafilo autosollevante

Tipo ingresso cavi

1 x M20

### Manovre

Durata meccanica

cycles >10000000

### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +70

### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione

Terminali IP20  
Custodia IP54

Grado di inquinamento

3

### Omologazioni e conformità

Conformità

EN 60447.  
IEC/EN 60204-1  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -  
Interruttore a  
pedale

