KR110L11

KOVOVÉ NOŽNÍ SPÍNAČE, 1 PEDÁL, S BEZPEČNOSTÍ ZÁPADKOU, OTEVŘENÉ PROVEDENÍ, KONTAKTY 1Z+1V POMALÉ

Obecné charakteristiky

Materiál			
	Kryt		Slitina hliníku a zinku

Vlastnosti kontaktů

Typ kontaktu			1NO+1NC pomalé kontakty
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Jmenovité izolační napětí Ui		V	440
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	10 gG pojistka
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<10

Mechanické vlastnosti

Utahovací moment (max.)			
	Svorky		
		Nm	1
		lbin	0.74lbft
Připojení kabelu			Samouvolňovací šroubová svorka
Kabelový vstup			1 x M20

Provoz

Mechanická životnost		cycles	>10000000


Okolní podmínky


Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-25
		max. °C	+70
	Skladovací teplota		
		min. °C	-40
		max. °C	+70

Odolnost a ochrana

Stupeň krytí			
	Svorky		IP20
	IP těla		IP54
Stupeň znečištění			3

Rozměry





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu		
	EN 60447.	
	IEC/EN 60204-1	
	IEC/EN 60947-1	
	IEC/EN 60947-5-1	
Certifikáty		
	EAC	

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC001258 -
Nožní spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.