



Finecorsa a fune
con pulsante di
riarmo
P2L131311

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Materiale

custodia

Legha di alluminio-
zinc

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		1NA+1NC
Corrente convenzionale termica Ith	A	6
Tensione nominale di isolamento Ui	V	250
Protezione da contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	6
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore		Fissi
Forza di azionamento	N	40
	lb	9
Coppia di serraggio (Max)		
Fissaggio finecorsa	Nm	2.5
	lbin	22.1
Terminali	Nm	0.8
	lbin	7
Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm	0.8
	lbin	7

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	max		14
IEC	min	mm ²	1 or 2
	max	mm ²	2.5

Connessione cablaggio Vite con serrafilo autosollevante

Tipo ingresso cavi PG11 con pressacavo

Peso prodotto g 459

Manovre

Durata meccanica cycles 100000

Manovra meccanica cycles/h 1800

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione

Custodia IP65


Grado di inquinamento

3

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

/

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa