
# KSC3S

PLASTOVÉ KONCOVÉ MIKROSPÍNAČE, PÁKA S KLADKOU DÉLKA PÁKY 37MM, SVORKY PÁJECÍ OKA, KONTAKTY 1Z/1V




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | | |
| Materiál | | | | |
| | | Kryt | | Polymerový termoplast |
| **Vlastnosti kontaktů** | | | | |
| Typ kontaktu | | | | 1NO/NC |
| Tepelný proud Ith | | | A | 15 |
| Označení dle IEC/EN 60947-5-1 | | | | A600 P300 |
| Jmenovité izolační napětí Ui | | | V | 250 |
| Rychlost spínání | | | | |
| | | min. | m/s | 0.01 |
| | | max. | m/s | 1 |
| Provozní rychlost | | | | |
| | | min. | m/s | 0.05 |
| | | max. | m/s | 1 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | | A | 15 |
| Odpor na pól (průměrná hodnota) | | | mΩ | <15 |
| Vodivost | | | | 10mA 5V |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Svorky typ | | | | Letovací |
| Upevnění ovládací hlavice | | | | Pevné |
| Provozní točivý moment | | | | |
| | | | N | 1.5 |
| | | | ozin | 5.4 |
| Hmotnost | | | g | 37 |
| **Provoz** | | | | |
| Mechanická životnost | | | cycles | 20000000 |
| Elektrická životnost | | | cycles | 500000 |
| Mechanický | | | cycles/h | 240 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | | |
| Stupeň krytí | | | | |
| | | IP těla | | IP00 nebo IP20 na svorkovnici |
| Stupeň znečištění | | | | 3 |
| **Rozměry** | | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14. |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-5-1 |
| IEC/EN 61058-1 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| cURus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000030 - Koncový spínač |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.