



Przeznaczenie produktu

Dźwignia z rolką  
wciskaną bocznie  
KBD

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Materiał

obudowy

Termoplastyczny  
polimer  
Tworzywo  
sztuczne

rolki

**Właściwości styków**

Rodzaj zestyku

2NO+1NC,  
wolnoprzełączające

Prąd termiczny umowny I<sub>th</sub>

A

10

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1

A600 Q600

Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub>

V

690

Znamionowe napięcie udarowe U<sub>imp</sub>

kV

6

Klasa izolacji

II

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

Bezpiecznik  
bezwłoczny 10  
gG/SC

Prędkość przełączania

min.

m/s

0.5

maks.

m/s

1.5

Prąd roboczy termiczny umowny I<sub>th</sub>, IEC

A

10

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ

<10

**Właściwości mechaniczne**

Montaż głowic roboczych

Blokująca  
wkładka  
bagnetowa

Roboczy moment obrotowy

N

6

I<sub>b</sub>

1.34

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm

2.5

I<sub>bin</sub>

22.1

Zacisk zestyków

Nm

0.8

I<sub>bin</sub>

7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm

0.8

I<sub>bin</sub>

7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.

16

maks.

14

IEC

	min. maks.	mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	1 or 2 2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 od spodu

#### Trwałość

mechaniczna		cycles	<10000000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600

#### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

#### Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

zacisków	IP20
obudowy korpusu	IP65

Stopień zanieczyszczenia

3

#### Wymiary



#### Schemat połączeń elektrycznych

## Slow action



**2NO**

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy