# KXBL21

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KONCOVÝM SPÍNAČŮM, BLOK KONTAKTŮ 2Z+1V POMALÉ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Materiál | | | |
| | Kryt | | Samozhášivý polymerový termoplast s dvojitou izolací |
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| Typ kontaktu | | | 2NO+1NC pomalé kontakty |
| Tepelný proud Ith | | A | 10 |
| Jmenovité izolační napětí Ui | | V | 690 for pllastic body - 440V for metal body |
| Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1 | | | A600 - Q300 for plastic body - A300 Q300 for metal body |
| Ochrana proti zkratu pojistkou | | Class/A | 10 gG/SC rychlá pojistka |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 10 |
| Odpor na pól (průměrná hodnota) | | mΩ | <10 |
| Vodivost | | | 10mA 5V |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Upevnění ovládací hlavice | | | Bajonetové spojení |
| Utahovací moment (max.) | | | |
| | Upevnění spínače | | |
| | | Nm | 2.5 |
| | | lbin | 22.1 |
| | Svorky | | |
| | | Nm | 0.8 |
| | | lbin | 7 |
| | Upevnění víka těla šroubem | | |
| | | Nm | 0.8 |
| | | lbin | 7 |
| Průřez vodiče | | | |
| | AWG/Kcmil | | |
| | min. | | 16 |
| | max. | | 14 |
| | IEC | | |
| | min. | mm² | 1or 2 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| Připojení kabelu | | | Samouvolňovací šroubová svorka |
| Hmotnost | | g | 26 |
| **Provoz** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mechanická životnost | | | cycles | >10000000 |

## Okolní podmínky

Teplota


| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |

## Odolnost a ochrana

Stupeň krytí

| | | |
|---|---|---|
| Svorky | | IP20 |
| IP těla | | IP65 |
| Stupeň znečištění | | 3 |

## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 14
- EN 50047
- IEC/EN 60204-1
- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-5-1
- UL508

Certifikáty

- cURus
- EAC

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000196 - Pomocný stykač |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.