P2L131311

KOVOVÉ KONCOVÉ SPÍNAČE S KOVOVÝM OKEM PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, S TLAČÍTKEM RESET, KONTAKTY 1Z+1V, KRYTÍ IP65, OVLÁDACÍ SÍLA 40 N



Obecné charakteristiky				
Materiál				
	Kryt			Slitina hliníku a zinku
Vlastnosti kontaktů				
Typ kontaktu				1NO+1NC
Tepelný proud Ith			A	6
Jmenovité izolační napětí Ui			V	250
Ochrana proti zkratu pojistkou			Class/A	10 gG/SC rychlá pojistka
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	6
Odpor na pól (průměrná hodnota)			mΩ	<10
Mechanické vlastnosti				
Upevnění ovládací hlavice				Pevné
Provozní točivý moment				
			N	40
			lb	9
Utahovací moment (max.)				
	Upevnění spínače			
			Nm	2.5
			lbin	22.1
	Svorky			
			Nm	0.8
			lbin	7
	Upevnění víka těla šroubem			
			Nm	0.8
			lbin	7
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		max.		14
	IEC			
		min.	mm²	1 or 2
		max.	mm²	2.5
Připojení kabelu				Samouvolňovací šroubová svorka
Kabelový vstup				PG11 kabelová vývodka
Hmotnost			g	459
Provoz				
Mechanická životnost			cycles	100000
Mechanický			cycles/h	1800
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70

Odolnost a ochrana


Stupeň krytí		
	IP těla	IP65
Stupeň znečištění		3

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

/

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000030 - Koncový spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.