
PLA1AMW

KOVOVÉ KONCOVÉ SPÍNAČE, S RUČNÍM ZNOVUZAPNUTÍM A MAGNETICKÝM UVOLNĚNÍM, KONTAKTY 1V, KRYTÍ IP65



Obecné charakteristiky			
Materiál			
	Kryt		Slitina hliníku a zinku
Vlastnosti kontaktů			
Typ kontaktu			1NC
Tepelný proud Ith		A	10
Jmenovité izolační napětí Ui		V	400
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	10 gG/SC rychlá pojistka
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<10
Mechanické vlastnosti			
Upevnění ovládací hlavice			Pevné
Utahovací moment (max.)			
	Upevnění spínače		
		Nm	2.5
		lbin	22.1
Průřez vodiče			
	AWG/Kcmil		
	max.		14
	IEC		
	max.	mm²	2.5
Připojení kabelu			Šroubové klecové svorky
Kabelový vstup			PG11 kabelová vývodka
Hmotnost		g	250
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	>10000000
Mechanický		cycles/h	3600
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí			
	IP těla		IP65
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	EN 81-1.
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1

Certifikáty

	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000030 - Koncový spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.