
PLNA2R

KOVOVÉ KONCOVÉ SPÍNAČE, ČEP S KLADKOU, KONTAKTY 2V, KRYTÍ IP40




Obecné charakteristiky				
Materiál				
		Kryt		Slitina hliníku a zinku
Vlastnosti kontaktů				
Typ kontaktu				2NC
Tepelný proud Ith			A	10
Jmenovité izolační napětí Ui			V	400
Ochrana proti zkratu pojistkou			Class/A	10 gG/SC rychlá pojistka
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)			mΩ	<10
Mechanické vlastnosti				
Upevnění ovládací hlavice				Pevné
Utahovací moment (max.)				
	Upevnění spínače			
			Nm	2.5
			lbin	22.1
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		max.		14
	IEC			
		max.	mm²	2.5
Připojení kabelu				Šroubové klecové svorky
Kabelový vstup				PG11
Hmotnost			g	230
Provoz				
Mechanická životnost			cycles	>10000000
Mechanický			cycles/h	3600
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70
Odolnost a ochrana				
Stupeň krytí				
		IP těla		IP40
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	EN 81-1.
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1

Certifikáty

	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000030 - Koncový spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.