



Dźwignia z rolką wciśkaną bocźnie KMD

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
rolki

Stop cynku i
aluminium
Metal

Właściwości styków

Rodzaj zestyku			1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A300 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik bezwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Roboczy moment obrotowy		N	6
		lb	1.34
Moment dokręcania maks. Montaż przełącznika		Nm	2.5
		lbin	22.1
Zacisk zestyków		Nm	0.8
		lbin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm	0.8
		lbin	7
Przekrój przewodu AWG/Kcmil	min.		16
	maks.		14
IEC	min.	mm ²	1or 2

	maks.	mm ²	2.5
Podłączenie przewodów	Samozwalniający zacisk śrubowy		

Wejście przewodu	Wejście z gwintem M20 od spodu		
------------------	--------------------------------	--	--

Trwałość

mechaniczna	cycles	<10000000	
-------------	--------	-----------	--

Operacje mechaniczne	cycles/h	3600	
----------------------	----------	------	--

Warunki otoczenia

Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70


Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP		zacisków	IP20
		obudowy korpusu	IP65

Stopień zanieczyszczenia	3		
--------------------------	---	--	--

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

Snap action



2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy