

Przeznaczenie produktu

Trzpień wciskany

Seria produktu

KPA2

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
rolki

Stop cynku i
aluminium
Metal

Właściwości styków

Rodzaj zestyku

1NO+1NC
działanie migowe

Prąd termiczny umowny I_{th}

A

10

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1

B300 R300

Znamionowe napięcie izolacji U_i

V

400

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV

4

Klasa izolacji

I

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A

10

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ

<25

Przewodność

10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych

Stałe

Roboczy moment obrotowy

N
lb

15
3.4

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm
lbin

2.5
22.1

Podłączenie przewodów

0.5m /
5xAWG18-
0.75mm² PVC
Style 2517

Masa

g

302

Trwałość

mechaniczna

cycles

>10000000

Operacje mechaniczne

cycles/h

3600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C
maks. °C

-25
+70

Temperatura składowania

min. °C
maks. °C

-40
+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP

obudowy korpusu

IP67

Stopień zanieczyszczenia

3

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy