RS21310

POLYAMIDOVÉ KONCOVÉ SPÍNAČE S KOVOVÝM OKEM PRO STANDARDNÍ ZASTAVENÍ, ROZMĚRY DLE EN 50047, BEZ TLAČÍTKA RESET, KONTAKTY 1Z+1V POMALÉ



Obecné charakteristiky			
Materiál			
	Kryt		Polymerový termoplast
Vlastnosti kontaktů			
Typ kontaktu			1NO+1NC pomalé kontakty
Tepelný proud Ith		A	10
Jmenovité izolační napětí Ui		V	250
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	10 gG/SC rychlá pojistka
Rychlost spínání			
	min.	m/s	0.5
	max.	m/s	1.5
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<10
Mechanické vlastnosti			
Upevnění ovládací hlavice			Šroubovací
Provozní točivý moment			
		N	25
		lb	5.6
Utahovací moment (max.)			
Upevnění spínače			
		Nm	2.5
		lbin	22.1
Svorky			
		Nm	0.8
		lbin	7
Upevnění víka těla šroubem			
		Nm	0.8
		lbin	7
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		16
	max.		14
IEC			
	min.	mm²	1 or 2
	max.	mm²	2.5
Připojení kabelu			Samouvolňovací šroubová svorka
Kabelový vstup			PG11
Hmotnost		g	90
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	>10000000
Mechanický		cycles/h	3600
Okolní podmínky			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70

Odolnost a ochrana

Stupeň krytí		
	IP těla	IP65
Stupeň znečištění		3

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14.
EN 50041
EN 50047
EN 81-1
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000030 - Koncový spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.