



Denominazione del prodotto

A leva regolabile
con rotella

Tipo

KBF

Caratteristiche generali

Materiale

custodia
rotella Polimero
termoplastico
Plastica

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		2NC Indipendente
Corrente convenzionale termica Ith	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A600 Q300
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6
Classe di isolamento		II
Protezione da contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Velocità di commutazione	min max	m/s 0.5 1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore		A baionetta
Forza di azionamento	Ncm ozin	3 4.25
Coppia di serraggio (Max)		
Fissaggio finecorsa	Nm lbin	2.5 22.1
Terminali	Nm lbin	0.8 7
Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm lbin	0.8 7

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min max	16 14
IEC	min max	mm ² 1or 2 mm ² 2.5


Connessione cablaggio	Vite con serrafilo autosollevante
Tipo ingresso cavi	M20 sul fondo

Manovre	
Durata meccanica	cycles <10000000
Manovra meccanica	cycles/h 3600

Condizioni ambientali	
Temperatura	
Temperatura di impiego	
min	°C -25
max	°C +70
Temperatura di stoccaggio	
min	°C -40
max	°C +70


Tolleranze e protezioni	
Grado di protezione	
Terminali	IP20
Custodia	IP65
Grado di inquinamento	
	3

Dimensioni



Schemi elettrici

Snap action



2NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa