



Denominazione del prodotto
Tipo

Asta regolabile
KBL

Caratteristiche generali

Materiale

custodia
Polimero termoplastico
asta
Legga di alluminio-zinco

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		2NA+1NC lento
Corrente convenzionale termica Ith	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A600 Q300
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6
Classe di isolamento		II
Protezione da contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Velocità di commutazione	min	m/s 0.5
	max	m/s 1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore		A baionetta		
Forza di azionamento	Ncm	3		
	ozin	4.25		
Coppia di serraggio (Max)	Fissaggio finecorsa	Nm	2.5	
		lbin	22.1	
	Terminali	Nm	0.8	
		lbin	7	
Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm	0.8		
	lbin	7		
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil	min	16	
		max	14	
	IEC	min	mm ²	1or 2
		max	mm ²	2.5
		Connessione cablaggio		
		Vite con serrafilo autosollevante		

Tipo ingresso cavi M20 sul fondo

Manovre

Durata meccanica cycles <10000000

Manovra meccanica cycles/h 3600

Condizioni ambientali


Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione	Terminali	IP20
	Custodia	IP65


Grado di inquinamento 3

Dimensioni



Schemi elettrici

Slow action



2NO + 1NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
 Interruttore
 finecorsa