



Denominazione del prodotto

A leva regolabile con rotella

Tipo

KCF

**Caratteristiche generali**

Materiale

custodia  
rotella  
Polimero termoplastico  
Gomma

**Caratteristiche dei contatti**

Tipo di contatto		1NA+1NC lento sovrapposto
Corrente convenzionale termica Ith	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A600 Q300
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6
Classe di isolamento		II
Protezione da contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Velocità di commutazione	min max	m/s 0.5 m/s 1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10

**Caratteristiche meccaniche**

Fissaggio testa azionatore		A baionetta
Forza di azionamento	Ncm ozin	3 4.25
Coppia di serraggio (Max)		
Fissaggio finecorsa	Nm lbin	2.5 22.1
Terminali	Nm lbin	0.8 7
Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm lbin	0.8 7

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min max	16 14
IEC	min max	mm <sup>2</sup> 1or 2 mm <sup>2</sup> 2.5


Connessione cablaggio	Vite con serrafilò autosollevante
Tipo ingresso cavi	M20 sui due lati

<b>Manovre</b>	
Durata meccanica	cycles <10000000
Manovra meccanica	cycles/h 3600

<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperatura	
Temperatura di impiego	
min	°C -25
max	°C +70
Temperatura di stoccaggio	
min	°C -40
max	°C +70


<b>Tolleranze e protezioni</b>	
Grado di protezione	
Terminali	IP20
Custodia	IP65
Grado di inquinamento	
	3

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**

## Slow action



**1NO + 1NC**  
**make before break**

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Omologazioni

CCC

cULus

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa