



Pedale duble,
pedala stanga cu
miscare libera si
pedala dreapta
cu maneta de
siguranta - stanga
deschisa si
dreapta inchisa
KGD004

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Material

ul carcasei

Polimer
termoplastic

Caracteristicile contactului

Tip de contact

2NO+2NC
Acțiune rapidă

Curentul termic I_{th}

A

10

Denumire IEC/EN 60947-5-1

A600 Q600

Tensiunea nominală de izolație U_i

V

690

Tensiune nominală de rezistență la impuls U_{imp}

kV

6

Clasa de izolare

II

Protecție la scurtcircuit cu siguranță

Class/A

Siguranță de 10
gG

Curent termic convențional în aer liber I_{th} IEC

A

10

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ

<10

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere (Max)

Borne de contact

Nm

1

lbin

0.74lbft

Conexiune prin cablu

Șurub cu clemă
de sârmă cu
ridicare automată

Intrarea cablului

1 x M20

Operațiuni

Durata de viața mecanică

cycles

>10000000

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min

°C

-25

max

°C

+70

Temperatura de depozitare

min

°C

-40

max

°C

+70

Rezistență și protecție

Grad de protecție IP


Grad IP terminale
Carcasa corpului

IP20
IP54

Gradul de poluare

3

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

EN 60447.
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -
Comutator cu
picior