



Pârghie de împingere laterală a rolei KMD

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Material

ul carcasei  
role

Aliaj aluminiu-zinc  
Metal

**Caracteristicile contactului**

Tip de contact

2NC Acțiune lentă înainte de pauză

Curentul termic I<sub>th</sub>

A

10

Denumire IEC/EN 60947-5-1

A300 Q300

Tensiunea nominală de izolație U<sub>i</sub>

V

440

Tensiune nominală de rezistență la impuls U<sub>imp</sub>

kV

4

Protecție la scurtcircuit cu siguranță

Class/A

10 gG/SC  
SIGURANTA  
RAPIDA

Viteza de comutare

min  
max

m/s  
m/s

0.5  
1.5

Curent termic convențional în aer liber I<sub>th</sub> IEC

A

10

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ

<10

**Caracteristici mecanice**

Fixarea capului de operare

Baionetă

Cuplu de operare

Cuplul de operare  
Cuplul de operare

N  
lb

6  
1.34

Cuplu de strângere (Max)

Fixarea comutatorului

Nm  
lbin

2.5  
22.1

Borne de contact

Nm  
lbin

0.8  
7

Fixare cu șuruburi capac corpului

Nm  
lbin

0.8  
7

Secțiunea conductorului

AWG/Kcmil

min  
max

16  
14

IEC

Secțiunea dirijorului min  
Secțiunea dirijorului max

mm<sup>2</sup>  
mm<sup>2</sup>

1or 2  
2.5


Conexiune prin cablu	Șurub cu clemă de sârmă cu ridicare automată
Intrarea cablului	M20 în partea de jos

<b>Operațiuni</b>	
Durata de viața mecanică	cycles <10000000
Funcționare mecanică	cycles/h 3600

<b>Condiții ambientale</b>	
Temperatura	
Temperatura de Operare	
min	°C -25
max	°C +70
Temperatura de depozitare	
min	°C -40
max	°C +70


<b>Rezistență și protecție</b>	
Grad de protecție IP	
Grad IP terminale	IP20
Carcasa corpului	IP65
Gradul de poluare	3

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**

## Slow action



## 1NO + 1NC make before break

### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Certificate

CCC

cULus

EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Comutator final