



Maneta de împingere centrală a rolei KNC

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Material

ul carcasei
role

Aliaj aluminiu-zinc
Metal

Caracteristicile contactului

Tip de contact

1NO+1NC
Acțiune lentă
înainte de pauză

Curentul termic I_{th}

A

10

Denumire IEC/EN 60947-5-1

A300 Q300

Tensiunea nominală de izolație U_i

V

440

Tensiune nominală de rezistență la impuls U_{imp}

kV

4

Protecție la scurtcircuit cu siguranță

Class/A

10 gG/SC
SIGURANTA
RAPIDA

Viteza de comutare

min
max

m/s
m/s

0.5
1.5

Curent termic convențional în aer liber I_{th} IEC

A

10

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ

<10

Caracteristici mecanice

Fixarea capului de operare

Baionetă

Cuplu de operare

Cuplul de operare
Cuplul de operare

N
lb

6
1.34

Cuplu de strângere (Max)

Fixarea comutatorului

Nm
lbin

2.5
22.1

Borne de contact

Nm
lbin

0.8
7

Fixare cu șuruburi capac corpului

Nm
lbin

0.8
7

Secțiunea conductorului

AWG/Kcmil

min
max

16
14

IEC

Secțiunea dirijorului min
Secțiunea dirijorului max

mm²
mm²

1or 2
2.5


Conexiune prin cablu	Șurub cu clemă de sârmă cu ridicare automată
Intrarea cablului	M20 pe ambele părți

Operațiuni	
Durata de viața mecanică	cycles <10000000
Funcționare mecanică	cycles/h 3600

Condiții ambientale	
Temperatura	
Temperatura de Operare	
min	°C -25
max	°C +70
Temperatura de depozitare	
min	°C -40
max	°C +70

Rezistență și protecție	
Grad de protecție IP	Grad IP terminale IP20
	Carcasa corpului IP65
Gradul de poluare	3

Dimensiuni



Diagrame de cablare

Slow action



1NO + 1NC
make before break

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

CCC

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Comutator final