

Denumirea produsului		Piston superior		
Denumirea tipului de produs		tije de împingere		
KPA2				
Caracteristici generale				
Material		ul carcasei role	Aliaj aluminiu-zinc Metal	
Caracteristicile contactului				
Tip de contact		1NO+1NC Acțiune rapidă		
Curentul termic Ith		A	10	
Denumire IEC/EN 60947-5-1		B300 R300		
Tensiunea nominală de izolație Ui		V	400	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp		kV	4	
Clasa de izolare		I		
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC		A	10	
Rezistență pe pol (valoare medie)		mΩ	<25	
Conductivitate		10mA 5V		
Caracteristici mecanice				
Fixarea capului de operare		Fix		
Cuplu de operare		Cuplul de operare Cuplul de operare	N lb	15 3.4
Cuplu de strângere (Max)				
Fixarea comutatorului		Nm lbin	2.5 22.1	
Conexiune prin cablu		0.5m / 5xAWG18- 0.75mm2 PVC Style 2517		
Greutate		g	302	
Operațiuni				
Durata de viata mecanica		cycles	>10000000	
Funcționare mecanică		cycles/h	3600	
Conditii ambientale				
Temperatura		Temperatura de Operare		
		min max	°C °C	-25 +70
Temperatura de depozitare		min max	°C °C	-40 +70
Rezistență și protecție				
Grad de protectie IP		Carcasa corpului	IP67	
Gradul de poluare		3		
Clasificare ETIM				
ETIM 8.0		EC000030 - Comutator final		