



Wyłączniki
jednopedałowe,
swobodne
uruchamianie,
bez osłony
KG100

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Termoplastyczny
polimer

Właściwości styków

Rodzaj zestyku

1NO+1NC
działanie migowe

Prąd termiczny umowny I_{th}

A

10

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1

A600 Q600

Znamionowe napięcie izolacji U_i

V

690

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV

6

Klasa izolacji

II

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

Bezpiecznik 10
gG

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A

10

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ

<10

Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania maks.

Zacisk zestyków

Nm

1

lbin

0.74lbft

Podłączenie przewodów

Samozwalniający
zacisk śrubowy

Wejście przewodu

1 x M20

Trwałość

mechaniczna

cycles

>10000000

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C

-25

maks. °C

+70

Temperatura składowania

min. °C

-40

maks. °C

+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP

zacisków

IP20


obudowy korpusu

IP54

Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001258 -
Wyłącznik nożny