



Seria produktu

KXB

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Termoplastyczny polimer

Właściwości styków

Rodzaj zestyku

2NC, wolnoprzełączające

Prąd termiczny umowny I_{th}

A

10

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

Bezpiecznik bezwłocznym 10 gG/SC

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A

10

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ

<10

Przewodność

10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych

Blokująca wkładka bagnetowa

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm

2.5

lbin

22.1

Zacisk zestyków

Nm

0.8

lbin

7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm

0.8

lbin

7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.

16

maks.

14

IEC

min.

mm²

1or 2

maks.

mm²

2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający zacisk śrubowy

Masa

g

21

Trwałość

mechaniczna

cycles

>10000000

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.

°C

-25

maks.

°C

+70

Temperatura składowania

min. °C -40
 maks. °C +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


zacisków obudowy korpusu IP20
 IP65

Stopień zanieczyszczenia

3

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action



2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
 EN 50047
 IEC/EN 60204-1
 IEC/EN 60947-1
 IEC/EN 60947-5-1
 UL508

Certyfikaty

cURus
 EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000196 -
 Stycznik
 pomocniczy