
# LRE08RD024

PROGRAMOVATELNÁ LOGICKÁ RELÉ, ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY, JMENOVITÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24VDC, 4/4 RELÉOVÉ




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Napájení** | | | | |
| Jmenovité pomocné napájecí napětí | | | | 24VDC |
| Rozsah provozního napětí | | | | 20.4…28.8VDC |
| Průměrná spotřeba proudu | | | mA | 70 |
| **Digitální vstupy** | | | | |
| Počet digitálních vstupů | | | Nr. | 4 |
| Jmenovité napětí | | | V | 24VDC |
| Vstupní signály | | | | |
| | | Stav 0 (OFF) | | <5VDC |
| | | Stav 1 (ON) | | >15VDC |
| **Digitální výstupy** | | | | |
| Počet digitálních výstupů | | | Nr. | 4 |
| typ | | | | Relé |
| **Připojení** | | | | |
| Svorky typ | | | | Šroubové |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -20 |
| | | max. | °C | +55 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +70 |
| Relativní vlhkost | | | % | <90% (non condensing) |
| **Kryt** | | | | |
| Montáž | | | | 35mmDIN lišta nebo šroubové uchycení (M4x15mm) |
| Stupeň í | | | | IP20 |
| Rozměry (Š x V x H) | | | mm | 38 x 106 x 59.3 |
| Hmotnost | | | g | 171 |
| **Rozměry** | | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 142 |
| IEC/EN 61131-2 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| cULus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001419 - PLC digitální I/O-modul |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.