
LREP00

KOMUNIKAČNÍ MODUL CMODBUS-RTU




Napájení				
Jmenovité pomocné napájecí napětí				24VDC
Rozsah provozního napětí				20.4…28.8VDC
Průměrná spotřeba proudu			mA	70
Komunikace				
Přenosová rychlost			bps	4800… 38400bps
Zakončovací odpor				Integrováno 120Ω
Připojení				
Svorky typ				Šroubové
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	0.6
		max.	lbft	5.4
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		min.		26
		max.		16
	IEC			
		min.	mm²	0.14
		max.	mm²	1.5
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+55
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70
Relativní vlhkost			%	<90% (non condensing)
Kryt				
Montáž				35mmDIN lišta nebo šroubové uchycení (M4x15mm)
Stupeň í				IP20
Rozměry (Š x V x H)			mm	38 x 106 x 59.3
Hmotnost			g	134
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 142
IEC/EN 61131-2
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001423 - PLC komunikační modul

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.