LRXP01

OVLÁDACÍ PANEL HMI, 24VDC, RS232, RS485 (MODBUS®-RTU MASTER)




Napájení			
Jmenovité pomocné napájecí napětí			24VDC
Rozsah provozního napětí			20.4…26.4VDC (-15%...+10%)
Spotřeba energie max.		W	1.9
Systémové prostředky			
Displej			4.3" monochrom. LCD displej, zelené podsvícení + klávesnice s 24 klávesami
Barvy			Monochromatický
Rozlišení			192 x 64 pixel
Dotyková obrazovka			No
Komunikace			
Typ komunikačního portu			RS232 and RS485
Připojení			
Svorky typ			Šroubové
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	1.8
	max.	lbft	10.4
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		22
	max.		12
IEC			
	min.	mm²	0.4
	max.	mm²	3.3
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Relativní vlhkost		%	10...95% without condensation
Maximální stupeň znečištění			2
Kryt			
Stupeň í			IP65
Rozměry (Š x V x H)		mm	179.5 x 101.5 x 33
Hmotnost		g	200
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

LRXP01

OVLÁDACÍ PANEL HMI, 24VDC, RS232, RS485 (MODBUS®-RTU MASTER)



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	CSA C22.2 n° 142
	IEC/EN 61131-2
	UL508

Certifikáty

	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001412 - Grafický panel

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.