





Przeznaczenie produktu	Panel operatorski HMI
Seria produktu	LRHA07
Pomocnicze napięcie zasilania	24VDC
Zasilanie	
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego	12-24VDC
Zakres napięcia roboczego	18...32VDC
Średnie zużycie prądu	mA 300
Zasoby systemu	
Wyświetlacz	Wyświetlacz graficzny TFT 7", dotykowy, kolory 64k
Kolory	64K
Rozdzielczość	800x480
Jasność	200Cd/m ²
Przyciemnienie	Tak
Ekran dotykowy	Rezystancyjne
Jednostka centralna	ARM Cortex A8 1GHz
System operacyjny	Linux 3.12
Pamięć flash	4GB
Pamięć RAM	512MB
Pamięć aplikacji	60MB
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Komunikacja	
Typ portów komunikacyjnych	Ethernet, USB i szeregowy (konfigurowalny programowo RS232, RS485, RS422)
Podłączenia	
Typ zacisków	Śrubowy, wyciągany
Warunki otoczenia	
Temperatura	
Temperatura pracy	maks. °C +50
Temperatura składowania	min. °C -20 maks. °C +70
Wilgotność względna	% 5...85% without condensation
Maksymalny stopień zanieczyszczenia	2
Obudowa	

Montaż obudowy	Montaż tablicowy
Stopień ochrony	IP66, type 2, 4X (front); IP20 (rear)
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm 187 x 147 x 34
Masa	g 600

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

emissions EN 61000-6-3
 EN 61000-6-4
 immunity EN 61000-6
 immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments

Certyfikaty

cULus
 RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001412 -
 Panel operacyjny