



Pârghie de împingere laterală a rolei KBD

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Material

ul carcasei  
role

Polimer termoplastic  
Plastic

**Caracteristicile contactului**

Tip de contact

3NC Acțiune rapidă

Curentul termic I<sub>th</sub>

A

10

Denumire IEC/EN 60947-5-1

A600 Q600

Tensiunea nominală de izolație U<sub>i</sub>

V

690

Tensiune nominală de rezistență la impuls U<sub>imp</sub>

kV

6

Clasa de izolare

II

Protecție la scurtcircuit cu siguranță

Class/A

10 gG/SC  
SIGURANTA  
RAPIDA

Viteza de comutare

min

m/s

0.5

max

m/s

1.5

Curent termic convențional în aer liber I<sub>th</sub> IEC

A

10

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ

<10

**Caracteristici mecanice**

Fixarea capului de operare

Baionetă

Cuplu de operare

Cuplul de operare

N

6

Cuplul de operare

lb

1.34

Cuplu de strângere (Max)

Fixarea comutatorului

Nm

2.5

lbin

22.1

Borne de contact

Nm

0.8

lbin

7

Fixare cu șuruburi capac corpului

Nm

0.8

lbin

7

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil

min

16

max

14

IEC

Secțiunea dirijorului min

mm<sup>2</sup>

1or 2

Secțiunea dirijorului max mm<sup>2</sup> 2.5

Conexiune prin cablu

Șurub cu clemă  
de sârmă cu  
ridicare automată

Intrarea cablului

M20 în partea de  
jos

**Operațiuni**

Durata de viața mecanică

cycles <10000000

Funcționare mecanică

cycles/h 3600

**Condiții ambientale**

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -25  
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40  
max °C +70

**Rezistență și protecție**


Grad de protecție IP

Grad IP terminale IP20  
Carcasa corpului IP65

Gradul de poluare

3

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**

## Snap action



**2NC**

### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
EN 50047  
IEC/EN 60204-1  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

#### Certificate

CCC  
cULus  
EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Comutator final