



Denumirea produsului

Piston cu pârghie  
cu role

Denumirea tipului de produs

KBE

**Caracteristici generale**

Material

ul carcasei  
role

Polimer  
termoplastic  
Cauciuc

**Caracteristicile contactului**

Tip de contact

1NO+1NC  
Acțiune lentă

Curentul termic I<sub>th</sub>

A 10

Denumire IEC/EN 60947-5-1

A600 Q600

Tensiunea nominală de izolație U<sub>i</sub>

V 690

Tensiune nominală de rezistență la impuls U<sub>imp</sub>

kV 6

Clasa de izolare

II

Protecție la scurtcircuit cu siguranță

Class/A 10 gG/SC  
SIGURANTA  
RAPIDA

Viteza de comutare

min m/s 0.5  
max m/s 1.5

Curent termic convențional în aer liber I<sub>th</sub> IEC

A 10

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ <10

**Caracteristici mecanice**

Fixarea capului de operare

Baionetă

Cuplu de operare

Cuplul de operare Ncm 3  
Cuplul de operare ozin 4.25

Cuplu de strângere (Max)

Fixarea comutatorului

Nm 2.5  
lbin 22.1

Borne de contact

Nm 0.8  
lbin 7

Fixare cu șuruburi capac corpului

Nm 0.8  
lbin 7

Secțiunea conductorului

AWG/Kcmil


min 16  
max 14

IEC

Secțiunea dirijorului min mm<sup>2</sup> 1or 2  
Secțiunea dirijorului max mm<sup>2</sup> 2.5



## Slow action



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Certificate

CCC

cULus

EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Comutator final