



Pârghie de împingere laterală a rolei KCD

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Material

ul carcasei
role

Polimer termoplastic
Plastic

Caracteristicile contactului

Tip de contact

2NC Acțiune lentă

Curentul termic I_{th}

A 10

Denumire IEC/EN 60947-5-1

A600 Q600

Tensiunea nominală de izolație U_i

V 690

Tensiune nominală de rezistență la impuls U_{imp}

kV 6

Clasa de izolare

II

Protecție la scurtcircuit cu siguranță

Class/A
10 gG/SC
SIGURANTA
RAPIDA

Viteza de comutare

min m/s 0.5
max m/s 1.5

Curent termic convențional în aer liber I_{th} IEC

A 10

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ <10

Caracteristici mecanice

Fixarea capului de operare

Baionetă

Cuplu de operare

Cuplul de operare N 6
Cuplul de operare lb 1.34

Cuplu de strângere (Max)

Fixarea comutatorului

Nm 2.5
lbin 22.1

Borne de contact

Nm 0.8
lbin 7

Fixare cu șuruburi capac corpului

Nm 0.8
lbin 7

Sectiunea conductorului


AWG/Kcmil

min 16
max 14

IEC

Secțiunea dirijorului min mm² 1or 2

Slow action



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

CCC

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Comutator final