



Pârghie de tijă  
reglabilă  
KNL

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Material

ul carcasei  
tijă

Aliaj aluminiu-zinc  
Aliaj aluminiu-zinc

**Caracteristicile contactului**

Tip de contact

1NO+1NC  
Acțiune rapidă

Curentul termic I<sub>th</sub>

A 10

Denumire IEC/EN 60947-5-1

A300 Q300

Tensiunea nominală de izolație U<sub>i</sub>

V 440

Tensiune nominală de rezistență la impuls U<sub>imp</sub>

kV 4

Protecție la scurtcircuit cu siguranță

Class/A  
10 gG/SC  
SIGURANTA  
RAPIDA

Viteza de comutare

min	m/s	0.5
max	m/s	1.5

Curent termic convențional în aer liber I<sub>th</sub> IEC

A 10

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ <10

**Caracteristici mecanice**

Fixarea capului de operare

Baionetă

Cuplu de operare

Cuplul de operare	Ncm	3
Cuplul de operare	ozin	4.25

Cuplu de strângere (Max)

Fixarea comutatorului

Nm	2.5
lbin	22.1

Borne de contact

Nm	0.8
lbin	7

Fixare cu șuruburi capac corpului

Nm	0.8
lbin	7

Secțiunea conductorului

AWG/Kcmil

min	16
max	14

IEC

Secțiunea dirijorului min	mm <sup>2</sup>	1 or 2
Secțiunea dirijorului max	mm <sup>2</sup>	2.5



## Snap action



**1NO + 1NC**

### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Certificate

CCC

cULus

EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Comutator final