



Denumirea tipului de produs

KXB

Caracteristici generale

Material

ul carcasei

Polimer termoplasic

Caracteristicile contactului

Tip de contact

2NC Acțiune rapidă

Curentul termic I_{th}

A

10

Protecție la scurtcircuit cu siguranță

Class/A

10 gG/SC
SIGURANTA RAPIDA

Curent termic convențional în aer liber I_{th} IEC

A

10

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ

<10

Conductivitate

10mA 5V

Caracteristici mecanice

Fixarea capului de operare

Baionetă

Cuplu de strângere (Max)

Fixarea comutatorului

Nm

2.5

lbin

22.1

Borne de contact

Nm

0.8

lbin

7

Fixare cu șuruburi capac corpului

Nm

0.8

lbin

7

Secțiunea dirijorului

AWG/Kcmil

min

16

max

14

IEC

min

mm²

1or 2

max

mm²

2.5

Conexiune prin cablu

Șurub cu clemă de sârmă cu ridicare automată

Greutate

g

21

Operațiuni

Durata de viața mecanică

cycles

>10000000

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min

°C

-25

max

°C

+70

Temperatura de depozitare

min °C -40
max °C +70

Rezistență și protecție

Grad de protecție IP


Grad IP terminale IP20
Carcasa corpului IP65

Gradul de poluare

3

Diagrame de cablare

Snap action



2NC

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cURus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000196 -
Releu contactor