LRD20RA240

PROGRAMOVATELNÁ LOGICKÁ RELÉ, ZÁKLADNÍ JEDNOTKY, JMENOVITÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 100-240VAC, 12/8 RELÉOVÉ



Napájení			
Jmenovité pomocné napájecí napětí			100…240VAC
Rozsah provozního napětí			85…265VAC
Provozní rozsah kmitočtu		Hz	47…63
Průměrná spotřeba proudu		mA	100
Spotřeba energie max.		W	7.5
Digitální vstupy			
Počet digitálních vstupů		Nr.	12
Jmenovité napětí		V	100-240VAC (50/60Hz)
Vstupní signály			
	Stav 0 (OFF)		<40VAC
	Stav 1 (ON)		>79VAC
Doba odezvy			
	0 na 1 (OFF-ON)		50/45ms (Ue=120VAC); 22/18ms (Ue=240VAC)
	1 na 0 (ON-OFF)		50/45ms (Ue= 120VAC); 90/85ms (Ue= 240VAC)
Digitální výstupy			
Počet digitálních výstupů		Nr.	8
typ			Relé
Systémové prostředky			
Displej			LCD displej, 4 řádky x 16 znaků
Připojení			
Svorky typ			Šroubové
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	0.6
	max.	lbft	0.4
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		26
	max.		14
IEC			
	min.	mm²	0.14
	max.	mm²	2.5
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Relativní vlhkost		%	20…90% bez kondenzace


Kryt

Montáž			35mmDIN lišta nebo šroubové uchycení (M4x20mm)
Stupeň í			IP20
Rozměry (Š x V x H)		mm	126 x 106 x 59.6
Hmotnost		g	367

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 142
- IEC/EN 61131-2
- UL508

Certifikáty

- cULus
- EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001417 - Logická jednotka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.