
LRE08RA240

PROGRAMOVATELNÁ LOGICKÁ RELÉ, ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY, JMENOVITÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 100-240VAC, 4/4 RELÉOVÉ




Napájení				
Jmenovité pomocné napájecí napětí				100…240VAC
Rozsah provozního napětí				85…265VAC
Provozní rozsah kmitočtu			Hz	47…63
Digitální vstupy				
Počet digitálních vstupů			Nr.	4
Jmenovité napětí			V	100…240VAC
Vstupní signály				
		Stav 0 (OFF)		<40VAC
		Stav 1 (ON)		>79VAC
Digitální výstupy				
Počet digitálních výstupů			Nr.	4
typ				Relé
Připojení				
Svorky typ				Šroubové
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+55
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70
Relativní vlhkost			%	<90% (non condensing)
Kryt				
Montáž				35mmDIN lišta nebo šroubové uchycení (M4x15mm)
Stupeň í				IP20
Rozměry (Š x V x H)			mm	38 x 106 x 59.3
Hmotnost			g	180
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 142
IEC/EN 61131-2
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001419 - PLC digitální I/O-modul

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.