P1MBUL3PD50

MINIATURNÍ JISTIČ, 3P - 10KA, 3 MODULY, CHARAKTERISTIKA D, JMENOVITÝ PROUD 50A




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	440
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	230/400
Jmenovité provozní napětí AC (UL)		V	240
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Jmenovitý proud (In)		A	50
Vypínací charakteristika			D
Zkratová odolnost (IEC)		kA	10
Zkratová odolnost (UL)		kA	10
Elektrická životnost		cycles	10000
Úroveň výkonu B10d dle normy EN/ISO 13489-1 jmenovité zatížení		cycles	10000
Ztrátový výkon na pól max.		W	3.5
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
Upevnění			35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	1.8
	max.	Nm	2
	min.	lbin	16
	max.	lbin	17.7
Svorky nástroj			Pz 2
Průřez vodiče			
IEC			
	min.	mm²	1
	max.	mm²	35
AWG/Kcmil			
	min.		14
	max.	kcmil	6
Mechanická životnost		cycles	20000
Hmotnost		g	388
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			2
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

P1MBUL3PD50

MINIATURNÍ JISTIČ, 3P - 10KA, 3 MODULY, CHARAKTERISTIKA D, JMENOVITÝ PROUD 50A



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-2
	UL489

Certifikace

	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000042 - Jistič (MCB)

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.