Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION


P1MS4P040

MODULÁRNÍ ODPÍNAČ - 4P 40A




Elektrické vlastnosti				
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	4
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)			VAC	400…440
Jmenovitý kmitočet			Hz	50/60
Jmenovitý proud (In)			A	40
Zkratová odolnost (IEC)			kA	25 with gG fuses rated 63A 15 with gG fuses rated 125A
Elektrická životnost			cycles	1000
Úroveň výkonu B10d dle normy EN/ISO 13489-1 jmenovité zatížení			cycles	1000
Okolní podmínky				
Provozní teplota				
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
Skladovací teplota				
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška			m	2000
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
	normální			Svislá rovina
Upevnění				35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky				
		min.	Nm	3.2
		max.	Nm	3.5
		min.	lbin	28.3
		max.	lbin	31
Svorky nástroj				Pz2
Průřez vodiče				
	IEC			
		min.	mm²	1
		max.	mm²	50
	AWG/Kcmil			
		min.		16
		max.	kcmil	1
Mechanická životnost			cycles	7000
Hmotnost			g	330
Stupeň znečištění				3
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-3.

Certifikace

EAC

TÜV-Rheinland

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000042 - Jistič (MCB)

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.