P1MBUH2PC32

MINIATURNÍ JISTIČ, 2P - 10KA, 2 MODULY, CHARAKTERISTIKA C, JMENOVITÝ PROUD 32A




Elektrické vlastnosti				
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	440
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	4
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)			VAC	230/400
Jmenovité provozní napětí AC (UL)			V	480Y/277
Jmenovité provozní napětí DC			VDC	125
Jmenovitý kmitočet			Hz	50/60
Jmenovitý proud (In)			A	32
Vypínací charakteristika				C
Zkratová odolnost (IEC)			kA	10
Zkratová odolnost (UL)			kA	10
Elektrická životnost			cycles	10000
Úroveň výkonu B10d dle normy EN/ISO 13489-1 jmenovité zatížení			cycles	10000
Ztrátový výkon na pól max.			W	2.46
Okolní podmínky				
Provozní teplota				
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70
Skladovací teplota				
		min.	°C	-40
		max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška			m	2000
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
Upevnění				35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky				
		min.	Nm	1.8
		max.	Nm	2
		min.	lbin	16
		max.	lbin	17.7
Svorky nástroj				Pz 2
Průřez vodiče				
	IEC			
		min.	mm²	1
		max.	mm²	35
	AWG/Kcmil			
		min.		14
		max.	kcmil	6
Mechanická životnost			cycles	20000
Hmotnost			g	255
Stupeň krytí čelní strany IP				IP20
Stupeň znečištění				2
Rozměry				


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

P1MBUH2PC32

MINIATURNÍ JISTIČ, 2P - 10KA, 2 MODULY, CHARAKTERISTIKA C, JMENOVITÝ PROUD 32A



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-2
	UL489

Certifikace

	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000042 - Jistič (MCB)

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.