P1RE1NC06A030

CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU, 10KA. 2 MODULY, 1P+N - TYP A, 6A, 30MA




Elektrické vlastnosti				
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	400
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	4
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)			VAC	230
Jmenovitý kmitočet			Hz	50/60
Jmenovitý proud (In)			A	6
Vypínací charakteristika				C
Charakteristika reziduálního proudu				A
Jmenovitý reziduální proud			mA	30
Zkratová odolnost (IEC)			kA	10
Elektrická životnost			cycles	10000
Úroveň výkonu B10d dle normy EN/ISO 13489-1 jmenovité zatížení			cycles	10000
Okolní podmínky				
Provozní teplota				
		min.	°C	-25
		max.	°C	+60
Skladovací teplota				
		min.	°C	-40
		max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška			m	2000
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
Upevnění				35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	2
		max.	lbin	15
Svorky nástroj				Pz 2
Průřez vodiče				
	IEC			
		min.	mm²	1
		max.	mm²	16
	AWG/Kcmil			
		min.		16
		max.	kcmil	3
Mechanická životnost			cycles	20000
Hmotnost			g	205
Stupeň krytí čelní strany IP				IP20
Stupeň znečištění				2
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

P1RE1NC06A030

CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU, 10KA. 2 MODULY, 1P+N - TYP A, 6A, 30MA



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61009-1

Certifikace

EAC

TÜV-SUD

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000905 - Chránič s nadproudovou ochranou

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.