Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION

P1MD4PB25

DC MINIATURE CIRCUIT BREAKER, 5KA, 4 MODULES, CHARACTERISTIC B, 25A




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovité provozní napětí DC		VDC	1000
Jmenovitý proud (In)		A	25
Vypínací charakteristika			B
Zkratová odolnost (IEC)		kA	5
Elektrická životnost		cycles	2500
Ztrátový výkon na pól max.		W	2.13
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Relativní vlhkost		%	≤95%
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
Upevnění			35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	1.8
	max.	Nm	2
	min.	lbin	16
	max.	lbin	17.7
Svorky nástroj			Pz 2
Průřez vodiče			
IEC			
	min.	mm²	1
	max.	mm²	35
AWG/Kcmil			
	min.		14
	max.	kcmil	6
Mechanická životnost		cycles	20000
Hmotnost		g	505
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			3
Vzdálenost mřížky dle přílohy H.1 normy IEC/EN60898-1		mm	60
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

P1MD4PB25

DC MINIATURE CIRCUIT BREAKER, 5KA, 4 MODULES, CHARACTERISTIC B, 25A



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-2

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000042 -
Jistič (MCB)

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.