Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION

# P1MS3P032

MODULÁRNÍ ODPÍNAČ - 3P 32A




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 1000 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 4 |
| Jmenovité provozní napětí AC (IEC) | | VAC | 400…440 |
| Jmenovitý kmitočet | | Hz | 50/60 |
| Jmenovitý proud (In) | | A | 32 |
| Zkratová odolnost (IEC) | | kA | 25 with gG fuses rated 63A<br>15 with gG fuses rated 125A |
| Elektrická životnost | | cycles | 1000 |
| Úroveň výkonu B10d dle normy EN/ISO 13489-1 jmenovité zatížení | | cycles | 1000 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 2000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Provozní poloha | | | |
| | normální | | Svislá rovina |
| Upevnění | | | 35mmDIN lišta |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 3.2 |
| | max. | Nm | 3.5 |
| | min. | lbin | 28.3 |
| | max. | lbin | 31 |
| Svorky nástroj | | | Pz2 |
| Průřez vodiče | | | |
| IEC | | | |
| | min. | mm² | 1 |
| | max. | mm² | 50 |
| AWG/Kcmil | | | |
| | min. | | 16 |
| | max. | kcmil | 1 |
| Mechanická životnost | | cycles | 7000 |
| Hmotnost | | g | 250 |
| Stupeň znečištění | | | 3 |
| **Rozměry** | | | |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# P1MS3P032

MODULÁRNÍ ODPÍNAČ - 3P 32A




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-3.

Certifikace

EAC

TÜV-Rheinland

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000042 - Jistič (MCB)


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.